

# VM303

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

item front

80x120

TC2



**Scale 1:1**

**VM303**

**Miejsce znakowania  
Placement**


**Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]**

**Technika znakowania  
Technique**

Item back

80x120

TC2



**MOLESKINE®**

**Scale 1:1**

# VM303

Miejsce znakowania  
Placement

Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

item front

100x150

S3



**Scale 1:1**

# VM303

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

Item back

100x140

S3



**Scale 1:1**

# VM303

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

page

128x207

insert CMYK



**Scale 1:1**

# VM303

Miejsce znakowania  
Placement

Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

cover - inside - left

45x45

T4

In case of loss, please return to:



---

---

---

---

As a reward: \$ \_\_\_\_\_



**Scale 1:1**

# VM303

Miejsce znakowania  
Placement

Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

cover - inside - right

45x45

T4

In case of loss, please return to:


---

---

---

---

As a reward: \$ \_\_\_\_\_



**Scale 1:1**

# VM303

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

pocket

45x45

T4



**Scale 1:1**